

## Mordente superior oscilante, para tipo: 125



### Dados do pedido

Número do pedido	361127 125
GTIN	4045197809384
Classe de artigo	310

### Descrição

**Modelo:**

Revestido, temperado e retificado.

**Utilização:**

Para alojamento do mordente frontal n.º 361140 – 361149.

**Indicado para:**

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

**Material fornecido:**

Incluindo parafusos de fixação.

**Instrução:**

Recomendação de montagem no **módulo de fixação fixo**.

Contramordente adequado n.º 361125.

### Descrição técnica

Comprimento do mordente l	68,5 mm
Altura do mordente h	45 mm
adequado para o código de cor	Xpent1-2
Altura h <sub>1</sub>	25 mm
Largura do mordente b	125 mm
Comprimento l <sub>1</sub>	12 mm

Ângulo de pêndulo	15 grau
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada