


Mordente frontal de prensão 3/3, para tipo: 125



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 361140 125 |
| GTIN | 4045197809452 |
| Classe de artigo | 310 |

Descrição

Modelo:

superfície de contacto de 3 mm.

2 níveis de aperto com 3 mm de altura.

Vantagem:

Está disponível um segundo nível de aperto rodando o mordente.

Indicado para:

Mordentes superiores n.º 361124 – 361127, n.º 361133 e n.º 361135.

Mordentes escalonados n.º 361295– 361296.

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------|----------|
| Comprimento l_2 | 9 mm |
| Altura do mordente h | 20 mm |
| Comprimento l_1 | 9 mm |
| Largura do mordente b | 125 mm |
| Altura h_1 | 17 mm |
| Comprimento do mordente l | 12 mm |
| Altura h_2 | 17 mm |
| adequado para o código de cor | Xpent1-2 |

Tipo de produto

Mordentes de torno de bancada