



Dados do pedido

Número do pedido	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho à prova de explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável. Iluminação extremamente brilhante e uma vida útil muito longa.

Lanterna de trabalho LED-EX com bateria potente e robusta.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga de 5 m.

Descrição técnica

Número de baterias incluídas	1
Capacidade da bateria	3,35 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX

Tensão da bateria	21,6 V
Período de iluminação 2	4 h
Fluxo luminoso nível 2	4000 lm
Tipo de bateria	lão de lítio
Peso	3900 g
Lâmpada	Módulo LED
Temperatura da cor	6000 K
Tipo de proteção IP	IP 65
Lâmpada intercambiável	não
Valor CRI	80
Zona ATEX	Zona 21
Zona ATEX	Zona 1
Largura total	261 mm
Período de iluminação	2 h
Altura total	130 mm
Comprimento total	270 mm
Fluxo luminoso	2000 lm
Designação do fabricante	NOVA EX R
Tipo de produto	Lanterna de trabalho