



Aparafusadora de impacto pneumática, Tipo: 0611



Dados do pedido

Número do pedido	079204 0611
GTIN	015451722432
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Aparafusadora de impacto para as aplicações mais exigentes e os binários mais elevados.

Mecanismo de impacto de 2 garras extremamente robusto (Twin Lobe) para a durabilidade máxima em aplicações exigentes. A fase de aparafusamento começa devagar e aumenta após cada impacto. **Aplicável em qualquer quase de aparafusamento**. Estrutura simples de 3 peças para **custos de manutenção muito baixos**.

Descrição técnica

quantidade de ar necessária máxima	1920 l/min
vibração máxima conforme EN	18 m/s ²
Medidas do alojamento de ferramentas	1 polegada
Ruído de trabalho	99 dB(A)
Comprimento	360 mm
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	13 mm
Ø máximo do parafuso (8.8-12.9)	M36
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Quadrado
Designação do fabricante	0611
n.º máximo de rotações	3500 r,p,m,

Peso	10,4 kg
Faixa de binário	1220 - 2440 Nm
Ligação de ar comprimido	1/2 polegada
Rosca de ligação	NPT
Tipo de produto	Aparafusadora