

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica, 3xD, Ø DC: 36mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236615 36 |
| GTIN | 4047109277069 |
| Classe de artigo | 24P |

Descrição

Modelo:

- **Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.**
- **A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.**
- **Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.**
- **Perfuração fora de eixo possível até $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$. $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ máximo alcançável mediante ajuste.**

Tolerância do furo: $\varnothing D - 0,1/0,2$

Utilização:

- **Em condições de processamento extremas.**

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.

Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------|
| Comprimento útil L_1 | 108 mm |
| Número de arestas de corte Z | 1 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110408 38-... |

| | |
|--|---|
| Comprimento da haste L _s | 68 mm |
| Ø haste D _s | 40 mm |
| Série | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 36 |
| Projeção L _A | 134 mm |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D |
| Haste | ISO 9766 |
| Aplicação de perfuração | Saída com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | Furação de conjuntos condicionada |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada |
| Aplicação de perfuração | abaulado condicionado |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Refrigeração interior | sim |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|--|--------------|
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP1 | 239652 15IP1 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8 | 211750 2,8 |