



Retificadora reta pneumática, Tipo: ST100



Dados do pedido

Número do pedido	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora reta pneumática ATA **com pinças de aperto de 3 mm** para trabalhos de fresagem, retificação e gravação finos. **Pré-filtro integrado.** Retificadora reta de 40 W com um elevado conforto operacional e uma velocidade máxima de 100 000 rpm.

Utilização:

Utilizar apenas ar comprimido sem óleo. Não aplicar óleo!

Descrição técnica

Ø da pinça de aperto	3 mm
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Designação do fabricante	ST100
Ruído de trabalho	62 dB(A)
Comprimento	160 mm
Potência de saída	40 W
quantidade de ar necessária máxima	170 l/min
n.º máximo de rotações	100000 r,p,m,
Peso	0,24 kg
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP

Tipo de produto

Retificadora reta