

Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNF: 1-12



Dados do pedido

Número do pedido	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:

Com entrada em espiral.

Utilização:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	23,25 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passos por polegada	12
Ø da rosca	25,4 mm
Norma	DIN 374
Óleo de corte	HSS
Ø haste D _s	20 mm
Comprimento total L	140 mm
Quadrado da haste □	16 mm
Profundidade de rosca	76,2 mm
Passo de rosca	2,117 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamanho da rosca	1-12 UNF

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		