

Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNF: 1/4-28**Dados do pedido**

Número do pedido	133400 1/4-28
GTIN	4045197074768
Classe de artigo	11H

Descrição**Modelo:****Com entrada em espiral.****Utilização:****Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.****Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	6,35 mm
Ø do furo central	5,5 mm
Passos por polegada	28
Norma	DIN 371
Óleo de corte	HSS E
Ø haste D _s	7 mm
Comprimento total L	80 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Profundidade de rosca	19,05 mm
Passo de rosca	0,907 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamanho da rosca	1/4-28 UNF

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		