

**Retificadora reta pneumática, Ø da pinça de aperto 6 mm, Tipo: G2412****Dados do pedido**

Número do pedido	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Classe de artigo	03R

**Descrição****Modelo:**

**Retificadora reta pneumática.** Robusta e suave. O interruptor de segurança evita uma ligação acidental.

**Pinças de aperto com Ø 6 mm.** Versão curta, velocidade máxima de **20 000 rpm**.

**Material fornecido:**

Incluindo os niples necessários.

**Peça sobresselente:**

**Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):** para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

**Descrição técnica**

Comprimento	180 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
quantidade de ar necessária máxima	618 l/min
Peso	0,5 kg
Potência de saída	350 W
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Ruído de trabalho	79 dB(A)
Designação do fabricante	G2412-1
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Retificadora reta

---

## Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 6	079459 6
--	----------

---