



Retificadora reta pneumática G2414, Ø da pinça de aperto 6 mm curto, Tipo: S200



Dados do pedido

Número do pedido	079447 S200
GTIN	7322590013615
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadoras retas potentes e robustas com elevada **suavidade**. O interruptor de segurança evita uma ligação acidental. Velocidades máximas entre **8500 e 25 000 rpm** otimizadas para a aplicação.

Design curto, comprimento de 215 mm.

Pinças de aperto com Ø 6 mm.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Peça sobresselente:**Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):**

para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

quantidade de ar necessária máxima	540 l/min
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²

Designação do fabricante	G2414 S200
Potência de saída	900 W
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	13 mm
Ruído de trabalho	81 dB(A)
Peso	0,78 kg
Ligação de ar comprimido	3/8 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Retificadora reta

Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 6	079459 6
--	----------