



Retificadora angular pneumática, Tipo: G2408-115



Dados do pedido

Número do pedido	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora angular potente, cuja rotação de trabalho quase não baixa mesmo sob carga. O interruptor de segurança evita uma ligação acidental.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Designação do fabricante	G2408-115
vibração máxima conforme EN	8,1 m/s ²
quantidade de ar necessária máxima	786 l/min
Ø máximo do disco	115 mm
Peso	0,9 kg

Potência de saída	350 W
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
n.º máximo de rotações	12000 r,p,m,
Ruído de trabalho	81 dB(A)
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Retificadora angular