

**Macho de roscar para máquina, vaporizado, M: M22****Dados do pedido**

Número do pedido	134851 M22
GTIN	4045197350909
Classe de artigo	11H

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	4
Passo de rosca	2,5 mm
Ø da rosca	22 mm
Número de sulcos de aparas	4
Ø do furo central	19,5 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D <sub>s</sub>	18 mm
Comprimento total L	140 mm
Quadrado da haste □	14,5 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	66 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M22
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13

Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		