

**Caçonete 6 g, M: M7****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 140300 M7     |
| GTIN             | 4045197083128 |
| Classe de artigo | 11K           |

**Descrição****Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente.  $\geq$  **M3 com entrada em espiral de ambos dos lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

**Descrição técnica**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Passo                | 1 mm      |
| Altura               | 9 mm      |
| Ø exterior           | 25 mm     |
| Classe de tolerância | DIN 13 6g |
| Tamanho da rosca     | M7        |
| Tipo de rosca        | M         |
| Ângulo do flanco     | 60 grau   |
| Óleo de corte        | HSS       |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Norma            | EN 22568 |
| Sentido de corte | direita  |
| Tipo de produto  | Caçonete |

### Dados de utilizador

|                             | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta)      | condicionalmente adequado |                |            |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Óleo                        | adequado                  |                |            |
| seco                        | condicionalmente adequado |                |            |