

**Caçonete 6 g, M: M8****Dados do pedido**

Número do pedido	140300 M8
GTIN	4045197083135
Classe de artigo	11K

**Descrição****Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente.  $\geq$  M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

**Descrição técnica**

Passo	1,25 mm
Altura	9 mm
Ø exterior	25 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M8
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		