

Caçonete 6e, M: M8



Dados do pedido

Número do pedido	140350 M8
GTIN	4045197083395
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente. \geq **M3 com entrada em espiral de ambos dos lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Campo de tolerância 6e = **com submedida de aprox. 0,03 – 0,04 mm.** Para a classe de tolerância "média", se os pernos receberem uma **camada de proteção galvanizada.**

Descrição técnica

Passo	1,25 mm
Altura	9 mm
Ø exterior	25 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6e
Tamanho da rosca	M8
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau

Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		