

## Caçonete, M: M4



### Dados do pedido

Número do pedido	140400 M4
GTIN	4045197083494
Classe de artigo	11K

### Descrição

#### Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente. **≥ M3 com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado;** ângulo de corte de aprox. 15°.

### Descrição técnica

Altura	5 mm
Passo	0,7 mm
Ø exterior	20 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M4
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		