

**Berbequim aparafusador sem fio, Tipo: GSR1235HX****Dados do pedido**

Número do pedido	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Classe de artigo	03B

Descrição**Modelo:**

Berbequim aparafusador sem fio Bosch

- **Potente berbequim aparafusador sem fio de 12 V compacto, com funcionamento à direita/esquerda.**
- **Com Electronic Motor Protection (EMP) e Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.**
- **Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.**
- **Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.**
- **Softgrip.**

Excelente relação potência/peso com até 20 Nm de binário para o aparafusamento potente com um peso reduzido e o comprimento de cabeça mais curto de 163 mm.

Longa vida útil através de **motor EC sem escovas.**

Material fornecido:

Inclui 2x bateria de íões de lítio 12 V/3,0 Ah, carregador, clipe de cinto, suporte de pontas, inserto 1/2 L-BOXX para aparelho e carregador, inserto 1/2 L-BOXX para acessórios.

Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851 – 073866.

Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em madeira	19 mm
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
Comprimento	126 mm
Design do motor	Motor sem escovas
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	12 V
Capacidade da bateria	3 Ah
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Designação do fabricante	GSR 12V-35 HX
Altura	160 mm
Área de aperto do mandril de aperto rápido	0 - 10 mm
Número de baterias incluídas	2
Faixa de rotação 2.ª velocidade	0 - 1750 r,p,m,
Faixa de rotação 1.ª velocidade	0 - 400 r,p,m,
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
utilização típica	Strong
Alojamento de ferramenta	Sextavado interior de 1/4 de polegada
binário máximo duro	30 Nm
Peso	0,8 kg
vibração máxima conforme EN	< 1,9 m/s ²
binário máximo suave	15 Nm
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	12 V
USP2	Motor sem escovas, em L-Boxx

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria
B12

073855 B12