

Caçonete 6 g, M: M4**Dados do pedido**

Número do pedido	140300 M4
GTIN	4045197083098
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente. \geq M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descrição técnica

Passo	0,7 mm
Altura	5 mm
Ø exterior	20 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M4
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		