

## Caçonete Rosca à esquerda, M-LH: M12



### Dados do pedido

Número do pedido	140620 M12
GTIN	4045197083685
Classe de artigo	11K

### Descrição

#### Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente.

**Corte inicial de 1 3/4 passos. com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte.

### Descrição técnica

Passo	1,75 mm
Altura	14 mm
Ø exterior	38 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M12
Tipo de rosca	M-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	esquerda
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		