

**Macho de roscar individual Cortador central, sem revestimento, M: M2,6****Dados do pedido**

Número do pedido	130170 M2,6
GTIN	4045197065742
Classe de artigo	11G

**Descrição****Modelo:**

Tam. M2,3 e M2,6 com perfil DIN antigo.

**Descrição técnica**

Ø da rosca	2,6 mm
Ø do furo central	2,1 mm
Passo de rosca	0,45 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D <sub>s</sub>	2,8 mm
Comprimento total L	36 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	5,2 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2,6
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	D

Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		