

## Caçonete, M: M10



### Dados do pedido

Número do pedido	140400 M10
GTIN	4045197083548
Classe de artigo	11K

### Descrição

#### Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente.  $\geq$  M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 2 passos. **Brunido e nitrurado**; ângulo de corte de aprox. 15°.

### Descrição técnica

Passo	1,5 mm
Altura	11 mm
Ø exterior	30 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M10
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		