

Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, M: M20



Dados do pedido

Número do pedido	130150 M20
GTIN	4045197065469
Classe de artigo	11G

Descrição

Modelo:

Jogo de 3 peças **composto por pré-cortador, cortador central e cortador de acabamento.**
Tam. M2,3 e M2,6 com perfil DIN antigo.

Descrição técnica

Ø da rosca	20 mm
Passo de rosca	2,5 mm
Ø do furo central	17,5 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D _s	16 mm
Comprimento total L	95 mm
Quadrado da haste □	12 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	40 mm

Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M20
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	A
Forma de corte	D
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

