

Macho de roscar individual Cortador central, sem revestimento, M: M2,5**Dados do pedido**

Número do pedido	130170 M2,5
GTIN	4045197065735
Classe de artigo	11G

Descrição**Modelo:**

Tam. M2,3 e M2,6 com perfil DIN antigo.

Descrição técnica

Ø do furo central	2,05 mm
Ø da rosca	2,5 mm
Passo de rosca	0,45 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D _s	2,8 mm
Comprimento total L	36 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	5 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2,5
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	D

Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		