


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	275024 8
GTIN	4062406378486
Classe de artigo	21H

## Descrição

**Indicado para:**

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

## Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/U
Largura de incisão w	8 mm
Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		

## Acessórios

Pastilha de recorteneutro Largura de incisão w 8,0

273292 8,0