

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 275027 8 |
| GTIN | 4062406378585 |
| Classe de artigo | 21H |

Descrição

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

Descrição técnica

| | |
|---|------------------------|
| Largura de incisão w | 8 mm |
| Óleo de corte | HM |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Revestimento | sem revestimento |
| Avanço f em aço < 900 N/mm ² | 0,19 mm/U |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | HU9310 |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro |

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------|---------------------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| irregular | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |

Acessórios

Pastilha de recorteneutro Largura de incisão w 8,0

273298 8,0