

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	275027 5
GTIN	4062406378547
Classe de artigo	21H

## Descrição

### Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

## Descrição técnica

Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/U
Largura de incisão w	5 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU9310
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível  
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		