

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274079 184/250
GTIN	4062406378615
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048.

**Utilização:**

Em combinação com suporte de aperto n.º 274006.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$  máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$  na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

## Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	120 mm
$\varnothing$ máximo do 1.º corte $D_2$	250 mm
$\varnothing$ mínimo do 1.º corte $D_1$	184 mm
Tipo de inserto	direita
Chave de sistema	sim
Largura de incisão w	8 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

