

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	275045 5
GTIN	4062406378776
Classe de artigo	21H

Descrição

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Largura de incisão w	5 mm
Óleo de corte	HM
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,15 mm/U
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		