

Garant

**Máquina de acabamento em massa (35 litros) com carrinho de transporte,
Tipo: GMT35**



Dados do pedido

Número do pedido	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Classe de artigo	51B

Descrição

Versão:

Retificadora deslizante móvel GMT35 em construção compacta, para o processamento final automatizado de **peças de dimensão pequena a média**.

- **Motor de alto rendimento.**
- **Calha de aço (35 l) com camada de 15 mm de poliuretano.**
- **Estação de separação integrada para a separação automatizada de peça de trabalho e meio abrasivo.**
- **Circuito de água fechado com tratamento da água.**
- **Comando por ecrã tátil.**
- **Possibilidade de programar os passos de processamento individuais.**
- **Revestimento da máquina insonorizante com tampa de proteção acústica.**
- **Rodízios em baixo, para facilidade no transporte.**

Utilização:

Preferencial para **rebarbagem** de **peças rotativas e torneadas**, bem como peças de trabalho produzidas com **impressão 3D**. Adequada para **metais e plásticos**. Os passos subsequentes de **polimento** e **limpeza** estão igualmente incluídos no espetro de desempenho desta máquina.

Material fornecido:

1× retificadora deslizante com estação de separação integrada, circuito de água e controlo PLC, 1× carrinho de transporte (n.º 918558 TNB1), 2× caixa de acondicionamento pequena (n.º 964486 EF4220), 1× caixa de acondicionamento grande (n.º 964486 EF4320), 2× divisória (alumínio, plástico), 2× copo graduado, 1× pá, 3× peneira com furos de diferentes dimensões.

Ficha de dados

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar envios urgentes

Caso o seu processo apresente exigências muito elevadas de limpeza e secagem dos componentes após a retificação por vibração, recomendamos a gama de aparelhos de limpeza por ultrassons ELMA do nosso catálogo Ferramentas manuais e de medição.

Descrição técnica

Tensão de rede	230 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Frequência de rede	50 Hz
Consumo energético	700 W
Peso	350 kg
Faixa de rotação	1500 - 3000 r,p,m,
Volume do tanque de água	45 l
Largura interior da cuba B ₂	180 mm
Profundidade interior da cuba T ₂	300 mm
Volume da cuba	35 l
Comprimento interior da cuba L ₂	590 mm
Largura da máquina B ₁	710 mm
Profundidade da máquina T ₁	1385 mm
Comprimento da máquina L ₁	1565 mm
Série	GMT
Tipo de produto	Retificadora deslizante