

Garant**Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6M****Dados do pedido**

Número do pedido	208167 6M
GTIN	4062406380410
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:****Excelente qualidade de superfície** devido ao **ângulo espiral de 35°**.Tolerância: **Medida S = ±0,2 mm. Ângulo da ponta de ±5 minutos de ângulo.**

Rebarbadora especialmente concebida para **processamento de materiais duros**. O revestimento Diabolo melhorado permite uma vida útil ainda mais longa e melhores qualidades de superfície. Rebarbadora extra comprida para resultados de rebarbamento excelentes em contornos de acesso particularmente difícil. Ferramentas sem ponta.

Utilização:Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.**Descrição técnica**

Ø haste D _s	6 mm
Número de dentes Z	6
Fresagem de chanfros	30 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Avanço f _z em aço < 60 HRC	0,02 mm
Ø pequeno D ₃	3 mm
Medida S	2,9 mm
Série	Diabolo
Ø das lâminas D _c	6 mm
Ø grande D ₂	6 mm

Ficha de dados

Ângulo do chanfro de canto	60 grau
Comprimento total L	100 mm
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo espiral	35 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	60 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		