

Caçonete HSS-E, MF: 12X1



Dados do pedido

Número do pedido	141055 12X1
GTIN	4045197301826
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados. Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado**, ângulo de corte de aprox. 15°. **Para aços inoxidáveis e de alta resistência.**

Descrição técnica

Passo	1 mm
Altura	10 mm
Ø exterior	38 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M12×1
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		