

## Caçonete HSS, MF: 8X1



### Dados do pedido

Número do pedido	141050 8X1
GTIN	4045197084019
Classe de artigo	11K

### Descrição

#### Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.**

**Corte inicial de 1 3/4 passos.**

### Descrição técnica

Passo	1 mm
Altura	9 mm
Ø exterior	25 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M8x1
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		