

Caçonete Sextavado, M: M5



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 140920 M5 |
| GTIN | 4045197083869 |
| Classe de artigo | 11K |

Descrição

Modelo:

Sextavado exterior para medidas de chave normalizadas. **Sem** entrada em espiral. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Instrução:

Para a reparação de roscas danificadas ou para o corte em locais de difícil acesso.

Descrição técnica

| | |
|------------------|---------|
| Passo | 0,8 mm |
| Altura | 7 mm |
| Tamanho da chave | 18 mm |
| Tamanho da rosca | M5 |
| Tipo de rosca | M |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Óleo de corte | HSS |
| Norma | DIN 382 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Classe de tolerância | DIN 13 6g |
| Tipo de produto | Caçonete |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | condicionalmente adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |