

Macho de roscar individual Cortador de acabamento, sem revestimento, M: M8**Dados do pedido**

Número do pedido	130430 M8
GTIN	4045197066541
Classe de artigo	11G

Descrição técnica

Passo de rosca	1,25 mm
Ø do furo central	6,8 mm
Ø da rosca	8 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	56 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	16 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M8
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C

Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		