

## Caçonete, BSW: W3/4



### Dados do pedido

Número do pedido	141550 W3/4
GTIN	4045197084552
Classe de artigo	11K

### Descrição

#### Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

#### Utilização:

**Para rosca Whitworth** de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

### Descrição técnica

Ø da rosca	19,05 mm
Altura	18 mm
Passos por polegada	10
Ø exterior	45 mm
Tamanho da rosca	W3/4
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	médio
Tipo de rosca	BSW

Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		