

## Caçonete, UNC: 1/4-20



### Dados do pedido

Número do pedido	142520 1/4-20
GTIN	4045197084798
Classe de artigo	11K

### Descrição

#### Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

#### Utilização:

**Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.**

### Descrição técnica

Passos por polegada	20
Altura	7 mm
Ø da rosca	6,35 mm
Ø exterior	20 mm
Sentido de corte	direita
Tipo de rosca	UNC
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Classe de tolerância	2 A
Tipo de produto	Caçonete

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		