

Caçonete, G: G1/8**Dados do pedido**

Número do pedido	142060 G1/8
GTIN	4045197084644
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Caçonete **hexagonal sem** entrada em espiral; para reparação de roscas.

Utilização:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1.

Descrição técnica

Ø da rosca	9,73 mm
Tamanho da chave	27 mm
Altura	11 mm
Passos por polegada	28
Tamanho da rosca	G1/8
Classe de tolerância	A
Sentido de corte	direita
Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau

Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 382
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		