

Macho de roscar manual + broca espiral de furo de núcleo, para rosca métrica: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	146150 M3-12
GTIN	4045197085085
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por jogos de brocas de roscar manuais de 3 peças M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar manuais M3 – M12 3 peças n.º 130150 e broca de furos roscados n.º 114150

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 352
Tipo de produto	Machos de roscar

Acessórios

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 10,2	114150 10,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,5	114150 8,5
Jogo de machos de roscar manuais M M5	130150 M5
Jogo de machos de roscar manuais M M6	130150 M6
Jogo de machos de roscar manuais M M9	130150 M9
Jogo de machos de roscar manuais M M3,5	130150 M3,5
Jogo de machos de roscar manuais M M10	130150 M10
Jogo de machos de roscar manuais M M12	130150 M12
Jogo de machos de roscar manuais M M4,5	130150 M4,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 2,5	114150 2,5
Jogo de machos de roscar manuais M M4	130150 M4
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 4,2	114150 4,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 5	114150 5
Jogo de machos de roscar manuais M M7	130150 M7
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 3,3	114150 3,3
Jogo de machos de roscar manuais M M8	130150 M8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,8	114150 6,8
Jogo de machos de roscar manuais M M3	130150 M3
Caixa vazia Tipo 2	146960 2