

Garant**Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M12****Dados do pedido**

Número do pedido	135850 M12
GTIN	4045197077769
Classe de artigo	11H

Descrição**Versão:****Forma C** (corte inicial de 2 – 3 passos).**Descrição técnica**

Ø da rosca	12 mm
Número de sulcos de aparas	3
#Ø do furo roscado	10,2 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	1,75 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	9 mm
Comprimento total L	110 mm
Quadrado da haste □	7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidade de rosca	36 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M12
Revestimento	vaporizado

Ficha de dados

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		