

Jogo de machos de roscar para máquina de furos cegos + broca espiral de furo de núcleo, para rosca métrica: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar para máquina M3 – M12 n.º 135450 e broca craneana n.º 114400

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Tipo de produto	Machos de roscar

Acessórios

Macho de roscar para máquina M M6	135450 M6
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 10,2	114400 10,2
Macho de roscar para máquina M M8	135450 M8
Macho de roscar para máquina M M4	135450 M4
Macho de roscar para máquina M M12	135450 M12
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 5	114400 5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 4,2	114400 4,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,8	114400 6,8
Macho de roscar para máquina M M5	135450 M5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 2,5	114400 2,5
Macho de roscar para máquina M M3	135450 M3
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,5	114400 8,5
Macho de roscar para máquina M M10	135450 M10
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 3,3	114400 3,3
Caixa vazia Tipo 4	146960 4