

Jogo de machos de roscar para máquina de furos passantes + broca espiral de furo de núcleo, para rosca métrica: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	146725 M3-12
GTIN	4045197649713
Classe de artigo	12K

Descrição

Modelo:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por machos de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar para máquina M3 – M12 n.º 132645 e broca craneana n.º 114405

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Tipo de produto	Machos de roscar

Acessórios

Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 4,2	114405 4,2
Macho de roscar para máquina HSS-E M M8	132645 M8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 10,2	114405 10,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 5	114405 5
Macho de roscar para máquina HSS-E M M4	132645 M4
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,8	114405 6,8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,5	114405 8,5
Macho de roscar para máquina HSS-E M M3	132645 M3
Macho de roscar para máquina HSS-E M M12	132645 M12
Macho de roscar para máquina HSS-E M M6	132645 M6
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 3,3	114405 3,3
Macho de roscar para máquina HSS-E M M5	132645 M5
Macho de roscar para máquina HSS-E M M10	132645 M10
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 2,5	114405 2,5
Caixa vazia Tipo 4	146961 4