

Jogo de machos de roscar para máquina de furos cegos + broca espiral de furo de núcleo, para rosca métrica: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Ao abrir a cassette, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar para máquina M3 – M12 n.º 134851 e broca craneana n.º 114150

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Anel colorido	sem

Tipo de produto

Machos de roscar

Acessórios

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 2,5	114150 2,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 10,2	114150 10,2
Macho de roscar para máquina M M4	134851 M4
Macho de roscar para máquina M M10	134851 M10
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 4,2	114150 4,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,5	114150 8,5
Macho de roscar para máquina M M5	134851 M5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 3,3	114150 3,3
Macho de roscar para máquina M M6	134851 M6
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 5	114150 5
Macho de roscar para máquina M M3	134851 M3
Macho de roscar para máquina M M12	134851 M12
Macho de roscar para máquina M M8	134851 M8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,8	114150 6,8
Caixa vazia Tipo 4	146960 4