

Garant**Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, UNF: 1/4-28****Dados do pedido**

Número do pedido	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Classe de artigo	11G

Descrição**Versão:**Jogo de 2 peças **composto por pré-cortador e cortador de acabamento.****Utilização:****Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.****Descrição técnica**

#Ø do furo roscado	5,5 mm
Ø da rosca	6,35 mm
Passos por polegada	28
Norma	DIN 2181
Material de corte	HSS
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	50 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Profundidade de rosca	12,7 mm
Passo de rosca	0,907 mm
Tipo de rosca	UNF

Ficha de dados

Tamanho da rosca	1/4-28 UNF
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	D
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		