

Ficha de dados

Garant

Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, UNF: 3/8-24



Dados do pedido

Número do pedido	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Classe de artigo	11G

Descrição

Versão:

Jogo de 2 peças **composto por pré-cortador e cortador de acabamento.**

Utilização:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descrição técnica

#Ø do furo roscado	8,5 mm
Ø da rosca	9,53 mm
Passos por polegada	24
Norma	DIN 2181
Material de corte	HSS
Ø haste D _s	7 mm
Comprimento total L	63 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Profundidade de rosca	19,06 mm
Passo de rosca	1,058 mm
Tipo de rosca	UNF

Ficha de dados

Tamanho da rosca	3/8-24 UNF
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	D
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		