

**Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 22X1,5****Dados do pedido**

Número do pedido	136210 22X1,5
GTIN	4045197078643
Classe de artigo	11H

**Descrição****Modelo:**

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

**Descrição técnica**

Passo de rosca	1,5 mm
Ø do furo central	20,5 mm
Número de sulcos de aparas	4
Ø da rosca	22 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø haste D <sub>s</sub>	18 mm
Comprimento total L	125 mm
Quadrado da haste □	14,5 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	66 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M22×1,5
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Brocas de rosca

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		