

Macho de roscar para máquina, sem revestimento, MF: 22X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	136250 22X1,5
GTIN	4045197078933
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:
Design estável, com espiral à direita de 15°.

Descrição técnica

Ø do furo central	20,5 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø da rosca	22 mm
Passo de rosca	1,5 mm
Número de sulcos de aparas	4
Ø haste D _s	18 mm
Comprimento total L	125 mm
Quadrado da haste □	14,5 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	44 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M22×1,5
Revestimento	sem revestimento

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	15 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		