

## Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 12X1



### Dados do pedido

Número do pedido	136210 12X1
GTIN	4045197078582
Classe de artigo	11H

### Descrição

**Modelo:**

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

### Descrição técnica

Passo de rosca	1 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø do furo central	11 mm
Ø da rosca	12 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø haste D <sub>s</sub>	9 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	36 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M12×1
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Brocas de rosca

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		