

## Macho de roscar MDI, haste cilíndrica com sextavado, TiAlN, para macho de roscar: M8



### Dados do pedido

Número do pedido	149830 M8
GTIN	4045197326942
Classe de artigo	11L

### Descrição

**Modelo:**

**Haste cilíndrica estável** com **hexágono** para o alojamento na bucha e aresta de corte autocentrante.

**Utilização:**

Para **extração** de **brocas de roscar partidas**. **Aperto estável** necessário, furo deve ser seco e estar livre de óleo de corte.

**Instrução:**

$v_c$  para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Usar óculos de proteção.

### Descrição técnica

para macho de roscar	M8
Tolerância da haste	h6
Ø haste $D_s$	7 mm
Comprimento total L	60 mm
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	23 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Anel colorido	vermelho

Tipo de produto

Extrator de machos  
para brocas de roscar**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 67 HRC	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		