

Escareador cónico de um gume 90°, sem revestimento, Ø exterior DC: 6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	150050 6
GTIN	4045197085283
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Superfície cónica retificada axialmente e radialmente em relevo para rebarbamento e rebaixamento sem trepidação. Isto resulta numa alta qualidade de superfície do escareamento. Grande câmara de aparas para uma evacuação muito boa de aparas. Retificação sem problemas no lado frontal plano do dente.

Descrição técnica

Ø exterior	6 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	45 mm
Número de arestas de corte Z	1
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		