

Macho de roscar MDI, haste cilíndrica com sextavado, TiAlN, para macho de roscar: M12



Dados do pedido

Número do pedido	149830 M12
GTIN	4045197504722
Classe de artigo	11L

Descrição

Modelo:

Haste cilíndrica estável com **hexágono** para o alojamento na bucha e aresta de corte autocentrante.

Utilização:

Para **extração** de **brocas de roscar partidas**. **Aperto estável** necessário, furo deve ser seco e estar livre de óleo de corte.

Instrução:

v_c para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Usar óculos de proteção.

Descrição técnica

para macho de roscar	M12
Tolerância da haste	h6
Ø haste D_s	11 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	35 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Anel colorido	vermelho

Tipo de produto

Extrator de machos
para brocas de roscar**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 67 HRC	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		